



## Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD, BT 50, MK indvendig: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	303087 1
GTIN	4062406109257
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slebet indvendigt og udvendigt.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøjer **med MK-skaft**.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 45 mm

Udvendig  $\varnothing$  D: 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Udvendig $\varnothing$ D	25 mm
Udragende længde, A-mål	45 mm
Adapter	BT 50
Norm	DIN 6383
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2

Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Produkttype	Holdeadapter

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50