

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300615 40
GTIN	4062406109646
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.

HOLEX –

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 3 - 26 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 40

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 40

Teknisk beskrivelse

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	40
--	----

Udvendig Ø D	63 mm
Spændeområde	3 - 26 mm
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	40
Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40	309610 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309434 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	308990 21

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308990 12
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309449 8
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308990 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308992 20
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308990 18
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	308990 23
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308990 13
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309419 11
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309449 12
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308992 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309434 10
	309419 20

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

309419 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm

309040 25

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm

308990 22

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm

308990 4

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm

309040 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm

308990 8

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

309419 12

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50

308795 50

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm

309434 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm

309040 15

Antræksbolte Form A Passer til konus 50

308600 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

309040 10

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40

309612 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm

309040 24

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

308990 10

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50

308812 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm

308990 5

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm

309449 11

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm

309419 16

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm

308990 16

309419 10

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308990 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309449 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309434 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309449 4
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
	309449 16

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 16 mm

ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308990 17
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308992 12