

**Garant****CCGW 120404 FN, MKD, Skærkantudførelse: NK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265932 NK
GTIN	4062406095871
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med korte spåner.

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 1000 m/min
Skærkantudførelse	NK
Skæremateriale	MKD
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Tilspænding $f$	0,005 - 0,08 mm/o

Type	MKD
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 120404 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning