

Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Skærkantudførelse: NL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265936 NL
GTIN	4062406095888
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med lange spåner.

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Teknisk beskrivelse

Type	MKD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 1600 m/min
Tilspænding f	0,005 - 0,1 mm/o
Skæremateriale	MKD
Skærkantudførelse	NL

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,01 - 0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 120408 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning