

Garant**ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300669 11
GTIN	4062406109486
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 7 mm

Udvendig Ø D: 16 mm

passende spændenøgle nr. 309740: 11

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	16 mm
Spændeområde	0,5 - 7 mm
passende spændenøgle nr. 309740	11
Nyttelængde L _N	126 mm
Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50