

Garant**Oprømmer HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 32,6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 116620 32,6 |
| GTIN | 4062406097387 |
| Artikelklasse | 11C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stærk kerne. Stabilt spiralbor med bedre føring i boringen

Fordel:

Særligt velegnet **til opboring** af urunde huller. Ikke-flugtende boringer kan udlignes.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:**Bemærk:**

Underskrid ikke den pågældende forborings-Ø (se tabel).

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------|
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Antal skær Z | 3 |
| Spånnotlængde L_c | 185 mm |
| Samlet længde L | 334 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 23 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 136,1 mm |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm ² | 0,3 mm/o |
| Norm | DIN 343 |
| Morsekonus MK, størrelse | 4 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Nominel $\varnothing D_c$ | 32,6 mm |
| Spidsvinkel | 120 grader |
| Skaft | Morsekonus |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Type | N |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 45 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 40 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 30 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 25 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 10 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 12 m/min | M |
| GG (G) | betinget egnet | 25 m/min | K |
| våd, maksimal | egnet | | |