

Garant**ER-spændetangspatron ultrakort, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300445 25
GTIN	4062406114374
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. **Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions – spændemøtrik.** Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 – form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941 – 309448, spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 25 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	25 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Til ER-spændetænger	25 mm

Nøglevidde str.	24 mm
Spænde-Ø D ₁	1-16 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309373 16
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309409 7

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308946 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309374 8
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309409 6
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309413 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spændemøtrik Til ER 25	309580 25
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 25	309610 25
	309430 3,5

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308960 2
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 25	309612 25
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 25	309617 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309409 16
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 25	309740 25
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 25	309700 25
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309374 4
	309374 10

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309373 2
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308962 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309413 10
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309374 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309447 4
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
	309411 4,5

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

308830 40

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm

309430 7

Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 25

309745 25

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

309411 9

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40

308802 40

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm

309375 6

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm

309373 5

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm

309374 15

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40

308801 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm

308960 12

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

309409 12

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm

308962 14

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm

308941 13

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40

308810 40

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm

309373 14

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

309409 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm

308959 13

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308959 10

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm

309430 8

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309375 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309409 14

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og
rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm

309447 9

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm

308946 11