

**Garant****Performance-fræsepatron med kølekanalboringer, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304460 10
GTIN	4062406114749
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Inklusive 4 kølekanalboringer.

**Fordel:**

- Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.
- Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.
- Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.
- Skaftbrud på fræseren er usandsynligt.
- Præcisionsudførelse.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Yderst velegnet til TPC-fræsning og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtræk, nøjagtig koncentricitet, **processikkerhed!**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	80 mm
-------------------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	37 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron