

Garant**Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,0** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	21 mm
passende vendeskærsplatter	CPHX 0602..
Holdegevind M	M12
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Antal skær Z	5

Indvendig køling	ja
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser