


Garant**CPHX 060205 ER, HB4015, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

- **Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.**
- **Der kan opnås ekstremt store tidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.**
- **Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.**

Koncentricitet $\pm 0,020$ mm.

Anbefaling:

Ved ren planfræsning kan V_c reduceres med 30 %.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e 0,2 mm.

L_{wa} angiver den aksiale Wiper-længde.

L_{wr} angiver den radiale Wiper-længde.

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Plattetykkelse S: 2.38 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
------	--------

Hjørneradius	0,5 mm
Plattetykkelse S	2.38 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CPHX 060205 ER
Type	HB4015
Skæremateriale	HM
Længde Wiper aksial	1 mm
Længde Wiper radial	1,5 mm
Skærradius R ₁	0,5 % mm
Tilspænding f _z i stål < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning