

Garant**Notstødholder til notstød-apparater Skaft WTO, fra notbredde m: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

290352 5

GTIN

4062406099589

Artikelklasse

29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelseMidterforskydning L₃

6,35 mm

egnet til notbredde m

5 mm

Nyttelængde L₁

37 mm

Skaft-Ø

16 mm

Mindste forborings-Ø D_{\min}	12,82 mm
Skrue	290399 1
Skærholder-Ø D_1	12 mm
Indvendig køling	nej
Skaftlængde L_s	6 mm
Skaft	WTO
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj