

**Garant****Notstødholder til notstød-apparater Skaft WTO, fra notbredde m: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290352 4
GTIN	4062406099572
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10,71 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10,91 mm
Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	4; 5 mm

Nyttelængde L <sub>1</sub>	37 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	5,35 mm
Skaft-Ø	16 mm
Skærholder-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Indvendig køling	nej
Skaftlængde L <sub>s</sub>	6 mm
Skaft	WTO
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj