

Garant**Notstødholder til notstød-apparater Skaft EWS + Benz, fra notbredde m: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290351 3
GTIN	4062406099497
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings- \emptyset svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings- \emptyset 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

egnet til notbredde m	3 mm
Skrue	290399 1
Midterforskydning L_3	4,2 mm
Nyttelængde L_1	28 mm
Mindste forborings- \emptyset D_{min}	8,36 mm
Skaft- \emptyset	16 mm
Skærholder- \emptyset D_1	7,8 mm

Indvendig køling	nej
Skaftlængde L _s	30 mm
Skaft	EWS + Benz
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj