

**Garant****Notstødholder, kort Ø DS 20 mm, fra notbredde m: 3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290359 3
GTIN	4062406099435
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

### Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

### Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

## Teknisk beskrivelse

Nyttelængde $L_1$	21 mm
Skaft-Ø	20 mm
egnet til notbredde m	3 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8,36 mm
Skrue	290399 1
Midterforskydning $L_3$	4,2 mm
Skærholder-Ø $D_1$	7,8 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj