


**Garant****Konsol med spændetop, Til type: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360154 80
GTIN	4045197722843
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med boringer til spændebolte nr. 360025 18M16. Alternativ montering med spændejern eller M12-skrue i T-not. Monteringsboremønster til **GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem** (stikmål 200 mm). Mulighed for manuel betjening eller luftoverførsel via maskinbord.

Inklusive spændetop med Ø 90 mm og 120 mm til opspænding af centreringsskruestik nr. 360130.

**Anvendelse:**

- **5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.**
- **Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet.**

**Materiale:**

Stål

**Passer til :**

Centreringsskruestik nr. 360130 i kombination med adapterplade nr. 360132.

**Bemærk:**

Str. 80/4 – str.120/4 – højere støttemoment for maksimal stabilitet.

Længde: 320 mm

Bredde: 120 mm

Højde: 125 mm

Centermål, spændebolte: 200 mm

Spændetop-Ø: 90 mm

Antal boringer for spændebolte: 2

## Teknisk beskrivelse

Bredde	120 mm
Til type	80
Spændetop-Ø	90 mm
Længde	320 mm
Højde	125 mm
Centermål, spændebolte	200 mm
Antal boringer for spændebolte	2
Produkttype	Skruestiktilbehør

---

## Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
---	--------------