

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302828 32
GTIN	4062406100322
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 32

ER-spændenøgle: 32

Teknisk beskrivelse

ER-spændenøgle	32
Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
	309414 11

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9