

**HOLEX****Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302597 8
GTIN	4062406100070
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8