

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Klo, skrue, fjeder	259035 1
Underlægsplade	259031 18
Hovedlængde L <sub>1</sub>	45 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 13
Plattestørrelse	19 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm

674242 2

Skruer til underlagsplade 10 dele Type 2

259026 2

Underlagsplade Type 18

259031 18

Underlagsplade Type 36

259031 36

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500