

**Fladespændepatron Form AD, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302657 16
GTIN	4062406100940
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16