

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 30 A = 60, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302747 20
GTIN	4062406100995
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 13 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 34 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 20

ER-spændenøgle: 20

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 13 mm
--------------	-----------

ER-spændenøgle	20
Ekstra ER-spændemøtrik	20
Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Spænde-Ø D ₁	1-13 mm
Adapter	BT 30 A = 60
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron