

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302757 25
GTIN	4062406101022
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 25

ER-spændenøgle: 25

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	25
Udvendig Ø D	42 mm
ER-spændenøgle	25
Udragende længde, A-mål	70 mm
Spænde-Ø D ₁	1-16 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Spædebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
Spædebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308962 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309409 14
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændemøtrik Til ER 25	309580 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8

ER-spændemøtrik High Speed Til ER 25	309610 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 25	309617 25
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 25	309612 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309411 7

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309409 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309413 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309409 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309447 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309411 12
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308960 12

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309413 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm

308946 6