

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302757 32
GTIN	4062406101039
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 32

ER-spændenøgle: 32

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	50 mm
ER-spændenøgle	32
Udragende længde, A-mål	70 mm
Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
	309448 12

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309414 7

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

309001 5

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40

308801 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309001 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm

309002 18

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308765 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm

308981 11

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm

308981 14

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm

308981 8

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309448 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm

309002 12

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308986 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm

309000 7

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

309432 4,5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm

308981 20

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm

309001 20

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309001 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm

308981 12

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm

308986 14

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308986 9

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm

309002 19

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

308830 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8

ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309416 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
	309418 14

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 14 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm 308981 17

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 4,5 mm 309418 4,5

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til
konus 40 308802 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
6 mm 309414 6

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 5 mm 309002 5

Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet
Passer til konus 40 308803 40

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm 309432 9

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 7 mm 309002 7

Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til
konus 40 308804 40

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
12 mm 309416 12

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
16 mm 309416 16

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 11 mm 309418 11

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 20 mm 309002 20

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 12 mm 309418 12

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm 309000 15

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm 308986 17

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
11 mm 309416 11

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm 309001 19

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10