



Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: F0313



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	546910 F0313
GTIN	4045197724281
Artikelklasse	52D

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form rundbue** (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejseømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	F0313
Fortanding kort betegnelse	Z7
Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortandingstype	kryds-fortandet
Formbeskrivelse	Rundbue
Hoved-Ø	3 mm
Samlet længde	38 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	14 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		