


Garant**Fræsevendeplatte Ø 16 mm stump, konisk, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC: 0,08 mm

Type: HB4015

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Type	HB4015
Hjørneradius	1 mm
Skæremateriale	HM
Radius Wiper aksial	16 mm
Radius Wiper radial	32 mm
Skærradius R_1	1 mm
Skærlængde L_c	8 mm

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,1 mm
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,08 mm
Antal skift/skær	1
Belægning	TiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning