

Garant**GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203123 10
GTIN	4062406120160
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser til universel anvendelse **udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.**

Forstærket kerne.

Optimeret bøjebrodstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af **titan og titanlegeringer.**

Bemærk:

h_{\max} : Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

$a_{e\max}$: = $0,06 \times D$ til TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	6
Tolerance, nom. Ø	e8
Samlet længde L	80 mm
Skaft	DIN 1835 B med h5
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	35 mm
Spånmidtertykkelse h_{\max} til TPC-fræsning i titan > 850 N/mm ²	0,06 mm
Spiralvinkel	40 grader
Skærlængde L_c	30 mm

Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HB
Skær-Ø D_c	10 mm
Fristilling-Ø D_1	9,8 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Hjørneafrundning r_v	0,2 mm
Serie	Master Titan
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,06×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	120 m/min	S
våd, maksimal	egnet		