

**Garant****Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, SK 50, Til skaft-Ø D1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301287 40
GTIN	4062406105013
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsænkning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**

**Infotekst:**

WSP-korthulsbor  
Værktøjsholder  
Slebet kontaktflade.  
Form ADB

**Anvendelse:**

**Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.**

**Passer til:**

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reserveskruer nr. 309907, 309908.

**Teknisk beskrivelse**

Til skaft-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
----------------------------	-------

Udvendig Ø D	60 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Korthulsbor-holder

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50