



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 50-60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428830 50-60
GTIN	7630041117066
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med maks. forlænger	1604 mm
Standardmåledybde	104 mm
Mål a	11 mm
Måleområde	50 - 60 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,001 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/500	428802 4/500
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55