

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind konisk form, HSK-A 100,
Gevind M × længde L1: M10X150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307046 M10X150
GTIN	4062406106959
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁	10,5 mm
Udragende længde, A-mål	179 mm
Ø D ₂	18 mm
Nyttelængde L ₁	150 mm
Gevind M	M10×150
L ₂	10 mm
Udvendig Ø D	36,5 mm

Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder