


**Garant****Fræsestift Z FINE – meget fin, HM, Type: G0618****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540440 G0618
GTIN	4045197725783
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding, finhedsgrad	meget fin
Fortanding kort betegnelse	Z FINE
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Form	G0618
Hoved-Ø	6 mm
Samlet længde	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	18 mm
Serie	Fortanding Z FINE

Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		