



## Granitplade nøjagtighed 1, Længdexbredde: 2000X1000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430200 2000X1000
GTIN	2050001949752
Artikelklasse	46H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

#### Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/1 – diamantslebet** til værksted og produktion.

#### Leveringsomfang:

**Inklusive testrapport, transportemballage.** Inklusive stålkugleindsatser.

#### Bemærk:

**På forespørgsel:** Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellem mål. Ekskl. levering.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	220 mm
Vægt	1320 kg
Planhed	0,03 mm

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	1 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

## Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Rullebukke, par	431705
Understel til pladestørrelse længdexbredde 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 2000 mm	431700 2000