



## Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling, Ø d = 20 mm, Gevind M × længde L1: M6X25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skafttolerance h6.

#### Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Samlet længde L	75 mm
Adapter	Ø d = 20 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder