

PLANOLITH**Granitplade nøjagtighed 00, Længdexbredde: 1500X1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	430400 1500X1000
GTIN	2050001949820
Artikelklasse	46H

Beskrivelse**Udførelse:**

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – ekstra fint diamantslebet til målerum.

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage. Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemsmål. Ekskl. levering.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	190 mm
Planhed	0,005 mm
Vægt	855 kg

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	00 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 1500 mm	431700 1500
Rullebukke, par	431705