

Garant**Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321405 3
GTIN	4045197720948
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spidsvinkel 60°.
- Affjedring af løbespidsen til tryk- og længdeudligning, støddæmpende.
- Løbespids i gennemhærdet værktøjsstål ultrapræcist slebet i lejeplacering.
- Præcisionsrulleleje med livstidssmøring.
- Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.
- Ekstremt stiv udførelse med ekstra skaftstøtte.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Præcisionsudførelse.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

- Til dæmpning af pludselige belastninger.
- Til udligning af længdeudvidelser.
- Egnede til anvendelse med medbringerpinol.

Hus-Ø D: 60 mm

Nyttelængde B: 95 mm

Største spids-Ø A: 25 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

maks. omdrejningstal: 5000 min⁻¹

Til emnevægt: 300 kg

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	300 kg
Hus-Ø D	60 mm
Største spids-Ø A	25 mm
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	MK3
Nyttelængde B	95 mm
Produkttype	Centerspids