

Garant**Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321405 4
GTIN	4045197720955
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spidsvinkel 60°.
- Affjedring af løbespidsen til tryk- og længdeudligning, støddæmpende.
- Løbespids i gennemhærdet værktøjsstål ultrapræcist slebet i lejeplacering.
- Præcisionsrulleleje med livstidssmøring.
- Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.
- Ekstremt stiv udførelse med ekstra skaftstøtte.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Præcisionsudførelse.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

- Til dæmpning af pludselige belastninger.
- Til udligning af længdeudvidelser.
- Egnede til anvendelse med medbringerpinol.

Hus-Ø D: 68 mm

Nyttelængde B: 111 mm

Største spids-Ø A: 35 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

maks. omdrejningstal: 4000 min⁻¹

Til emnevægt: 600 kg

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde B	111 mm
Største spids-Ø A	35 mm
Til emnevægt	600 kg
Hus-Ø D	68 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Morsekonus	MK4
Produkttype	Centerspids