

MIRKA**Burrelåssliberondel ABRANET®, Ø 125 mm, Korn: 180****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567802 180 |
| GTIN | 6416868668032 |
| Artikelklasse | 56M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

Fordel:

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

Anvendelse:

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærkede) kunststoffer, jernfrie legeringer og alulegeringer, møbelkomponenter.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Korn | 180 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Serie | ABRANET® |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |
| Drevmaskine | Excentersliber |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|