

**Fræsestift Fortanding STEEL – grov, HM, Type: C1625****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Artikelklasse	55F

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: valserund

Hoved-Ø: 16 mm

Hovedlængde: 25 mm

Samlet længde: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	valserund
Hoved-Ø	16 mm
Form	C1625
Samlet længde	70 mm
Fortanding, finhedsgrad	grov
Fortanding kort betegnelse	STEEL
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm

Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		