

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, SK 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300505 16
GTIN	4062406108694
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluffchip-boring.

HOLEX –

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 16

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	16
--------------------------------	----

Spændeområde	0,5 - 10 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 16	309745 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med tætning	309014
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8

ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5

ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændepatronsæt HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390

ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4

ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændepatron HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ER-spændepatronsæt HP med tætning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning	309164
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5