


**Garant****Slibevifter (CER), korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 20X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.  
Slibelameller besat med **keramiske korn (CER)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	6 mm
Anbefalet omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Hovedbredde	20 mm
Hoved-Ø	20 mm
Korn	120
maks. omdrejningstal	38200 min <sup>-1</sup>
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	korn 120
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		