

Garant**ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300667 11
GTIN	4062406109455
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 7 mm
passende spændenøgle nr. 309740	11
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Nyttelængde L _N	66 mm
Spænde-Ø D ₁	1-7 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308882 6

ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308882 3