

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF

## Indbygningsspindel, Gevindtype / -størrelse: M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082808 M12
GTIN	4250361211157
Artikelklasse	04D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Iskruningsværktøj til HeliCoil®plus gevindindsatser.

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

#### Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

#### Bemærk:

- **Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.**
- **Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M12
Produkttype	Gevindreparation, tilbehør