


**Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T301CHM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588525 T301CHM
GTIN	3165140691543
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stiksavklinger med optimeret tandgeometri af hensyn til rene snit i **kunststof**. Holder til skaft med en enkelt knast. Hårdmetal-tandliste, længste standtid i mineralske materialer (**Corian®**, **Varicor®**).

Leveringsomfang:

3 dele
optimeret til materiale: Mineralske materialer
Pladetykkelse (kunststof): 5-65 mm
Skæretype: Lige snit, fint
Savklingemateriale: HM
Tanddeling: 3,3 mm
Klingelængde: 117 mm
Antal klinger: 3

Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, fint
Antal klinger	3
Savklingemateriale	HM
Egnet til	_T301CHM
Klingelængde	117 mm
Pladetykkelse (kunststof)	5-65 mm
Tanddeling	3,3 mm
optimeret til materiale	Mineralske materialer

Betegnelse	T301CHM
Produkttype	Stiksavklinge