

**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1156XHM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588710 1156XHM
GTIN	3165140772983
Artikelklasse	54B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til træ. HM-bestykkede tænder**, længste standtid i træ med metalgenstande (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

**Leveringsomfang:**

1 dele

optimeret til materiale: Træ med metal

Plattetykkelse (træ med metalgenstande): < 175 mm

Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov)

Savklingemateriale: HM

Tanddeling: 3,2 – 4,3 mm

Klingelængde: 225 mm

Antal klinger: 1

**Teknisk beskrivelse**

Savklingemateriale	HM
Egnet til	_1156XHM
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Klingelængde	225 mm
Plattetykkelse (træ med metalgenstande)	< 175 mm
Antal klinger	1
Tanddeling	3,2 – 4,3 mm
optimeret til materiale	Træ med metal
Betegnelse	1156XHM

Produkttype

Bajonetsavklinge