



Fleksibel diamantfil, Korn: D126µm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 529120 D126 |
| GTIN | 4007220004951 |
| Artikelklasse | 53B |

Beskrivelse

Udførelse:

Meget tynd kunststofholder belagt med diamantslibekorn **på den ene side**. Højde med belægning 0,5 mm.

Anvendelse:

Ideel til fine slibeopgaver på konkave og konvekse flader eller i smalle slidser. **Højeste fleksibilitet**, maksimal bøjningsradius 15 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------------|
| Korn | D126 |
| Finhedsgrad | middel |
| Mål | 14×165 mm |
| Slibemiddel | Diamant |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 0,5 mm |
| Længde | 165 mm |
| Maks. bøjningsradius | 15 mm |
| Produkttype | Diamantfil |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| Hårdmetal (HM) | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |