

**Garant****Flapskive (A) finslibning, Ø 125 mm, Korn: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566345 180
GTIN	4045197722386
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glasvævsskive belagt med slibelæred (3M 237AA Trizact™) med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

**Anvendelse:**

Specielt til **overfladeforædling** af hårde, svært bearbejdelige materialer som f.eks. **INOX, titan, højtlegeret stål** etc. Konstant, **reproducerbar finish og længere standtid** i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse. Anbefalet omdrejningstal 2100-3000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	180
Formbeskrivelse	Skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm

optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
tør	egnet		