



LED-akku-arbejdslampe, Type: MAG



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe med højeffektive LED'er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	300 - 500 lm
Batterispænding	3,7 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Lyskilde	LED-modul

Akku-kapacitet	2,2 Ah
Lysnet, trin 2	150 lm
Brændetid	2,5 h
Samlet længde	260 mm
Lysvarighed, trin 2	5 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Totalbredde	61 mm
Vægt	273 g
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	MAG
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

USB-lader Type CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------