

Garant**Grovfil med belægning i hårdt krom Hugning 2, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	519100 5
GTIN	4062406128616
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovfil med belægning i hårdt krom med en hårdhed på **HRC 67** har et bredt anvendelsesområde lige fra bløde materialer såsom **aluminium** til meget hårde materialer såsom **højtlegeret stål, INOX og keramik**. Længde uden angel 100 mm.

Fordel:

- **Høj korrosionsbestandighed**
- **3-6 gange længere standtid sammenlignet med konventionelle file.**
- **Ingen tilstopning ved bearbejdning af meget bløde materialer.**

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	100 mm
Tværsnit	5,8×5,8 mm
Formbeskrivelse	firkant
Hugningstype	Hugning 2
Produkttype	Universalfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		

Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet
tør	egnet