



## Digital højdemåler TESA-HITE, Type: 700



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445245 700
GTIN	7630041143638
Artikelklasse	45B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst præcise, **meget robuste**, manuelt justerbare højdemålere. Dynamisk emnefastning med konstant samme målekraft. Enkel betjening gennem stort taldisplay og symboler til målefunktioner.

- **Patenteret optoelektronisk målesystem TESA Opto- $\mu$ . Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt, der giver en høj præcision.**
- **Stor overskuelig skærm med talhøjde på 21 mm og intuitivt forståelige symboler. Farvedisplay og baggrundsbelysning giver en forbedret aflæsning.**
- **Meget lang batterilevetid til netuafhængig måling.**
- **Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.**
- **Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks.,  $\emptyset$ ) takket være patenteret Quickcenter Dynamic-teknologi.**
- **Luftpude til let arbejde uden ryk.**

#### Fordel:

Især velegnet til **anvendelse i produktionsområder**. Panelets forside er IP65-beskyttet.

#### Anvendelse:

Til måling af højde- og trinmål, diametre, boringsafstande og notbredder, etc.

#### Leveringsomfang:

Basisenhed med betjeningspult, måleindsatsholder, referencestykke, netkabel, standard måleindsats med hårdmetalkugle Ø 5 mm, strømforsyning 110 – 240 V, genopladeligt Li-ion-batteri. **SCS-kalibreringsattest.**

**Specialtilbehør:**

Diverse specialtilbehør kan leveres på forespørgsel. Målefølgersæt nr. 445266 og nr. 445267, radiosender TLC-BLE nr. 498921, datakabel nr. 498918.

## Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2,5 + 4L / 1000 µm
Maks. anvendelsesområde	0 - 870 mm
Metode til flytning af måleslæde	manuelt
Målekraft	1,5 ± 0,5 N
Kalibrering	E2
Taltrinværdi kan omstilles	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Måleområde	0 - 715 mm
Gentagelsespræcision (2 σ)	2 µm
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	13 µm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	TESA Link Connector TLC
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Højdemåler

## Services

DAkKS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm

024010 800

Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm

024000 800

**Tilbehør**

Radiosender TLC-BLE Type BT

498921 BT

Datakabel TLC, 2 m Type USB

498918 USB

Datakabel TLC, 2 m Type D

498918 D

Målefølørsæt, stort Antal følere 17

445267 17

Målefølørsæt, lille Antal følere 4

445266 4

Lysnetadapter Type MH

445282 MH