

## Garant

### HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm eller tommer): 5/16



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	123008 5/16
GTIN	4062406116026
Artikelklasse	11E

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Kraftig kerne og specialspids** – som følge deraf skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være **4 styrekanter**. Fremragende spåntransport takket være **4 interne kølekanaler** fra Ø 3,8 mm. Op til Ø 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. **Lige hovedskær** med kant-afrundning og en særlig notform frembringer **korte spåner**, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

##### Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 123010**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 123008 + 129100HE**.

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: m6

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 64 mm

Tolerance, nom. Ø: m6

Samlet længde L: 114 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

Tilspænding  $f$  i INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/o

#### Teknisk beskrivelse

Tomme, nom. Ø svarer til	7,94 mm
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	m6

Skafttolerance	h6
Tilspænding $f_i$ i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_c$	76 mm
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	64 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde L	114 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	8×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	90 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	75 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	70 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	55 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	egnet	32 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	60 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

---

## Services

Skaftslibning Type HE

129100 HE