

Garant**GARANT Master INOX HM-radiusfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 3/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207474 3/6
GTIN	4062406130428
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-fræser med **nyudviklet højeffektiv belægning** til **fremragende standtider** og **optimal spåntagningsydelse** i forskellige typer rustfrit stål.

Højere oxidationsbestandighed og **varmehårdhed**.

Kan anvendes med **høje skærehastigheder**, også særdeles velegnet til TOOLOX®.

Tolerance: Radiuskontur = **±0,005 mm**.

Teknisk beskrivelse

Korrektionsfaktor for v_c	1,25
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til beskæring i INOX < 900 N/mm ²	0,006 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skærlængde L_c	5 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i INOX < 900 N/mm ²	0,007 mm
Skær-Ø D_c	3 mm
Samlet længde L	80 mm
Radius R	1,5 mm
Serie	Master Inox
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Helradius- og kuglefræsere

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB