

PLANOLITH**Maskin-kontrolnormal Axis-Inspect-Master, Bredde x længde: 600X400 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431882 600X400
GTIN	2050002005372
Artikelklasse	46H

Beskrivelse**Udførelse:**

Firkantet af yderst udsøgt granit med vægtreduceringsboringer og 12 pasboringer (keramiske muffer).

Fordel:

Reduktion af udfaldstider som følge af maskinstop, besparelse af serviceudgifter.

Anvendelse:

Måle- og prøveapparat til CNC-styrede værktøjsmaskiner, målemaskiner eller målearme. Til hurtig kontrol af maskingeometri og positionering, f.eks. efter et crash.

Nøjagtighed:

De 4 sideflader er bearbejdet retvinklet og planparallelt i forhold til hinanden (2µm). Forsiden er bearbejdet vinklet i forhold til. Positionen for de 12 pasboringer er målt nøjagtigt i den vedlagte testprotokol.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering **beregnes særskilt**.

Testprotokol: Producentens testrapport

Forsidens planhed: 0,01 mm

Sidefladernes planhed: 0,002 mm

Retvinklethed: 0,002 mm

Tykkelse: 50 mm
Vægt: 32 kg

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	50 mm
Retvinklethed	0,002 mm
Sidefladernes planhed	0,002 mm
Forsidens planhed	0,01 mm
Vægt	32 kg
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Maskinkontrolnormal